

UVEX werkhelm airwing

voor 510 - 610 mm hoofdomvang,
helmschaal van polyethyleen in wit

Artikelnummer: 221212



uvex Veiligheidshelm voor het werk. airwing als bescherming tegen vallende voorwerpen


werkhelm



















- voor 510 - 610 mm hoofdomvang
- helmschaal van polyethyleen in wit
- met ventilatiesleuf
- 6-punts siorband
- voor bouw, industrie
- temperatuurbestendig tot -30°C
- beschermingsniveau EN 397


















Technische details















| | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| persoonlijke veiligheidsuitrusting | hoofdbescherming | toepassingsgebied | bouw, industrie |
| type hoofdbescherming | werkhelm | riemband | 6-punts siorband |
| norm | EN 397 | hoofdbescherming uitrusting | ventilatiesleuf |
| materiaal helmschaal | polyethyleen | kleur | wit |
| hoofdwijdte | 510-610 mm | gewicht | 0,45 kg |
| temperatuurbestendigheid | tot -30°C | | |

Dit past ook bij ...















| | | |
|--------|---|---|
| 148926 |  | vloerreparatie, 20 kg verpakking: 5 kg bindmiddel en 15 kg kwartszand, in RAL7021 zwartgrijs |
| 148927 |  | voegenreparatie, 5,2 kg verpakking: 5 kg elastische hars en 0,2 kg hardingsmiddel, in RAL7021 zwartgrijs |
| 148964 |  | pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, reflecterend |
| 148965 |  | pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, retro-reflecterend |
| 148966 |  | pion, hoogte 750 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, reflecterend |
| 148967 |  | pion, hoogte 750 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, retro-reflecterend |
| 150129 |  | voetplaat voor afzethek, hoogte x breedte x diepte 120 x 790 x 400 mm, van gerecycled kunststof in zwart |
| 150132 |  | magazijn- en transporttraverse voor afzethek, hoogte x breedte 180 x 1150 mm, uitgerust met inrichting voor 20 hekken, van staal vuurverzinkt |
| 150133 |  | uitlichtbeveiliging voor mobiel hek, hoogte x breedte 40 x 105 mm, van staal vuurverzinkt |
| 150134 |  | mobiel hek, element: deurelement, hoogte x breedte 1200 x 1200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden |
| 150135 |  | mobiel hek, element: vereffeningselement, hoogte x breedte 1200 x 2200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden |
| 150136 |  | mobiel hek, element: grondelement, hoogte x breedte 1200 x 3500 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden |
| 150137 |  | voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 185 x 700 x 500 mm, uitgerust met draaggreep, van staal vuurverzinkt |
| 150139 |  | bodemplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 150 x 130 x 160 mm, van staal vuurverzinkt |
| 150140 |  | mobiel hek, element: deurelement, hoogte x breedte 2000 x 1200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden |
| 150141 |  | mobiel hek, element: vereffeningselement, hoogte x breedte 2000 x 2200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden |
| 150144 |  | mobiel hek, element: grondelement, hoogte x breedte 2000 x 3500 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden |
| 150150 |  | voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte 125 x 220 mm, uitgerust met 6 gaten om de standbuizen in te steken, van beton |
| 150153 |  | voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte 145 x 250 mm, uitgerust met 6 gaten om de standbuizen in te steken, van gerecycled kunststof in zwart |








| | | |
|--------|---|--|
| 150156 |  | ondoorzichtige folie voor mobiel hek, hoogte x breedte 1760 x 3410 mm, uitgerust met ogen ter bevestiging, van kunststof in wit |
| 150157 |  | loopwiel voor deur afzetgaas, wiel Ø 200 mm, uitgerust met klem ter bevestiging |
| 150158 |  | verbindingsklem voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 51 x 135 x 87 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 150159 |  | mobiel hek, element: Complete aanbieder, hoogte 2000 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden |
| 150160 |  | Euro2-afzethak, hoogte x lengte 1000 x 2000 mm, van kunststof in wit/rood, Uitgerust met voorgemonteerde lampadapter |
| 150163 |  | Euro2-afzethak, hoogte x lengte 1000 x 2000 mm, van kunststof in wit/rood |
| 150166 |  | Euro2-afzethak, hoogte x lengte 1000 x 2000 mm, van kunststof in geel/zwart |
| 150170 |  | Euro2-afzethak, hoogte x lengte 1000 x 2000 mm, van kunststof in geel/zwart, Uitgerust met voorgemonteerde lampadapter |
| 214660 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 950 x 50 mm, riemband van kunststof in rood/wit, paal van kunststof in rood/wit, van kunststof |
| 214661 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 950 x 50 mm, riemband van kunststof in geel/zwart, paal van kunststof in geel/zwart |
| 218168 |  | koordhouder voor wandriem voor afzetsysteem voor wandmontage, uitgerust met bindtouw en magneten ter bevestiging aan paal, van kunststof in zwart/oranje |
| 218169 |  | klemhouder voor wandriem voor afzetsysteem voor wandmontage, spanwijdte 95 mm, van kunststof in zwart/oranje |
| 218171 |  | zuignaphouder voor wandriem voor afzetsysteem voor wandmontage, van kunststof in zwart/oranje |
| 218619 |  | waarschuwinglamp, lampen: LED, lichtuittrede beide zijden in geel, hoogte x breedte x diepte 380 x 190 x 175 mm, diameter 180 mm, uitgerust met schemerautomat, constant knipperlicht |
| 218620 |  | waarschuwinglamp, lampen: LED, lichtuittrede beide zijden in rood, hoogte x breedte x diepte 380 x 190 x 175 mm, diameter 180 mm, uitgerust met schemerautomat, constant knipperlicht |
| 218621 |  | reservesleutel voor waarschuwinglamp, van kunststof in rood |
| 218622 |  | Batterij voor waarschuwinglamp, 7 Ah spanning, 6 V vermogen |
| 218624 |  | afdeknet, lengte x breedte 2200 x 1500 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen |

| | | |
|--------|---|---|
| 218625 |  | afdeknet, lengte x breedte 2500 x 2000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen |
| 218626 |  | afdeknet, lengte x breedte 3000 x 2000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen |
| 218627 |  | afdeknet, lengte x breedte 3500 x 2000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen |
| 218629 |  | afdeknet, lengte x breedte 3500 x 2500 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen |
| 218630 |  | afdeknet, lengte x breedte 4000 x 2500 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen |
| 218631 |  | afdeknet, lengte x breedte 3500 x 3000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen |
| 218632 |  | afdeknet, lengte x breedte 4000 x 3000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen |
| 218633 |  | bakenlamp, lampen: LED, lichtuittrede eenzijdig in rood, hoogte x breedte x diepte 290 x 200 x 85 mm, uitgerust met schemerautomaat |
| 218634 |  | bakenlamp, lampen: LED, lichtuittrede beide zijden in rood, hoogte x breedte x diepte 290 x 200 x 85 mm, uitgerust met schemerautomaat |
| 218635 |  | bakenlamp, lampen: LED, lichtuittrede eenzijdig in geel, hoogte x breedte x diepte 290 x 200 x 85 mm, uitgerust met schemerautomaat |
| 218636 |  | bakenlamp, lampen: LED, lichtuittrede beide zijden in geel, hoogte x breedte x diepte 290 x 200 x 85 mm, uitgerust met schemerautomaat |
| 218638 |  | set afzethekken, set bestaande uit: 10 hekelementen, 11 voetplaten, 1 magazijn-/transporttraverse, 1 opzetelement voetplaat, 2 spanbanden, hoogte x lengte 1250 x 2250 mm, van kunststof in wit/rood, Uitgerust met voorgemonteerde lampadapter |
| 218640 |  | set afzethekken, set bestaande uit: 20 hekelementen, 21 voetplaten, 2 magazijn-/transporttraversen, hoogte x lengte 1250 x 2300 mm, van kunststof in wit/rood, Uitgerust met voorgemonteerde lampadapter |
| 218698 |  | karabijnhaak voor afzetketting, lengte x breedte 62 x 29 mm, van staal thermisch verzinkt met poedercoating in geel |
| 218946 |  | ton, hoogte x Ø 410 x 390 mm, inhoud 35 l, van hogedruk polyethyleen, in zwart |
| 221170 |  | oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polyethaanschuim in oranje |
| 222632 |  | voetplaat voor afzethek, hoogte x breedte x diepte 120 x 850 x 400 mm, van gerecycled kunststof in zwart |

| | | |
|--------|---|---|
| 222633 |  | geleidebaken, paal hoogte 1048 mm, hoogte x breedte x diepte 1330 x 315 x 65 mm, van polyethyleen in rood/wit |
| 222638 |  | schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 2500 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag |
| 222639 |  | schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3000 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag |
| 222640 |  | schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3500 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag |
| 222644 |  | afzetgaas, hoogte x lengte 1000 x 50000 mm, maaswijdte 40 x 80 mm, van kunststof in oranje |
| 222645 |  | opstelinrichting, hoogte x breedte x diepte 560 x 800 x 800 mm, van beton in grijs |
| 222646 |  | adapter voor opstelinrichting, hoogte 250 mm, van staal, vuurverzinkt |
| 222648 |  | stelvoet voor opstelinrichting, hoogte x lengte x breedte 100 - 375 x 150 x 150 mm, van staal, vuurverzinkt |
| 222650 |  | stellage voor waarschuwingsbord, lengte 4500 mm, van vierkante stalen buis (50 x 50 mm), vuurverzinkt |
| 224525 |  | schaarhek, hoogte x breedte 1100 x 0 - 2200 mm, paal in rood/wit, van PVC in rood/wit |
| 225670 |  | gebodsbord, "Stapvoets rijden", van aluminium, 0,4 - 0,8 mm dik, diameter 315 mm |
| 225671 |  | verbodsbord, algemeen verbod, wandbord, van aluminium, oppervlak standaard, diameter 200 mm |
| 225673 |  | verbodsbord, "Verboden inrijden", wandbord, van aluminium, oppervlak standaard, diameter 315 mm |
| 225674 |  | verbodsbord, "Doorgang verboden", wandbord, van aluminium, oppervlak standaard, diameter 315 mm |

| | | |
|--------|--|---|
| 225675 | | verbodsbord, "Verboden toegang", wandbord, van aluminium, oppervlak standaard, diameter 315 mm |
| 225676 | | verkeersbord, absoluut stopverbod/pijl rechts en links, van aluminium, 0,6 mm dik, diameter 315 mm |
| 225677 | | verkeersbord, absoluut stopverbod, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm |
| 225679 | | verkeersbord, verboden inrijden, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 600 mm |
| 225681 | | verkeersbord, doodlopende weg, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 420 x 420 mm |
| 225682 | | parkeerplaatsbord, absoluut stopverbod/"Onwettig geparkeerde voertuigen worden voor eigen rekening afgesleept!", van aluminium, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 315 x 420 mm |
| 225683 | | verkeersbord, verbod voor voertuigen van boven een bepaalde hoogte (a.u.b. aangeven), conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm |
| 225684 | | verkeersbord, toegestane maximumsnelheid 10 km/h, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm |
| 225685 | | verkeersbord, bouwplaats, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 630 x 630 mm |
| 225686 | | verkeersbord, toegestane maximumsnelheid 20 km/h, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm |
| 225687 | | parkeerplaatsbord, "Hier geldt de StVO", van aluminium, hoogte x breedte 300 x 400 mm |
| 225688 | | verkeersbord, slingergevaar bij nat of vervuild wegdek, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 630 x 630 mm |
| 225690 | | verkeersbord, gemeenschappelijk voet- en fietspad, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm |
| 225691 | | verkeersbord, voetgangers (opstelling links), conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 630 x 630 mm |
| 225692 | | verkeersbord, eenzijdig links versmalde rijbaan, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 630 x 630 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 225693 |  | verkeersbord, voorrang voor tegemoetkomend verkeer, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 420 x 420 mm |
| 300784 |  | schaarhek, hoogte x breedte 1000 x 400 - 3600 mm, paal in rood, van staal in rood/wit |
| 300795 |  | schaarhek, hoogte x breedte 1000 x 520 - 4000 mm, paal in rood, van staal in rood/wit |
| 521144 |  | afzetlinthouder, hoogte x diameter 1250 x 12 mm, paal van betonstaal in rood |
| 521145 |  | afzetlinthouder, hoogte x diameter 1250 x 12 mm, paal van betonstaal in rood |
| 526158 |  | opsteekbare kegelriem, voor pion, lengte 9 m, riem in rood/wit, van kunststof |
| 526159 |  | wandclip voor pion |
| 526204 |  | universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm |
| 526205 |  | universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 260 mm |
| 529543 |  | afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit |
| 529545 |  | afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in zwart/geel |
| 885677 |  | pion, hoogte 350 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag |
| 885688 |  | pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag |
| 885699 |  | pion, hoogte 750 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag |
| 885702 |  | waarschuwingssignaal, tekst / symbool: bouwplaats, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, reflecterend, waarschuwingssignaal Vouwbaar |
| 885713 |  | waarschuwingssignaal, tekst / symbool: gevarezone, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, reflecterend, waarschuwingssignaal Vouwbaar |

| | | |
|--------|--|---|
| 885724 |  | waarschuwingssignaal, tekst / symbool: bouwplaats, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, fluorescerend, waarschuwingssignaal Vouwbaar |
| 885735 |  | waarschuwingssignaal, tekst / symbool: gevarezone, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, fluorescerend, waarschuwingssignaal Vouwbaar |
| 885746 |  | belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "gaswerkzaamheden", oppervlak reflecterend |
| 885768 |  | belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "ongeval", oppervlak reflecterend |
| 885804 |  | belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "meting", oppervlak reflecterend |
| 885826 |  | belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "maaiwerkzaamheden", oppervlak reflecterend |
| 885848 |  | belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "rioleringswerkzaamheden", oppervlak reflecterend |