

## Raja feuillard de cerclage plastique

pour le renfort et la fixation de cartons, palettes et grandes marchandises, longueur x largeur 1600 m x 15 mm, noyau de roulette Ø 200 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 2000,56 N, en polypropylène en bleu, légèrement élastique, légèrement élastique

Mindestbestellmenge = 2 rouleau(x)

Numéro d'article: 240097

**RAJA**



### Raja feuillard de cerclage plastique

- pour le renfort et la fixation de cartons, palettes et grandes marchandises
- longueur x largeur 1600 m x 15 mm
- noyau de roulette Ø 200 mm
- résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 2000,56 N
- en polypropylène en bleu, légèrement élastique
- légèrement élastique

### Détails techniques

type d'emballage	feuillard de cerclage	diamètre de noyau de roulette	200 mm
application	renfort et fixation de cartons, palettes et grandes marchandises	résistance à la déchirure	2000,56 N

matériau	polypropylène	longueur	1600 m
surface	légèrement élastique	largeur	15 mm
couleur	bleu	Poids	9 kg

## Cela s'adapte aussi ...

213523		pèse-lettres, plateforme en plastique, Ø 120 mm, plage de pesage entre 0,002 et 5 kg, Lisibilité par incréments de 1 g
216514		Mini film étirable, film longueur x largeur 150 m x 100 mm, En polyéthylène / film cast, épaisseur 17 µm, en transparent
217110		cutter, lame sécable, profondeur de coupe 3 - 10 mm
221067		marchepied pliant, estrade hauteur 1180 mm, 2 à profilés antidérapants (estrade incl.), en acier, lisses avec un laquage époxy durable et résistant
227353		présentoir mural, hauteur x largeur x profondeur 520 x 340 x 100 mm, Convient pour 6 x DIN A4 horizontal, 6 plateau(x) coloris transparent