

Cascoo bokwiel

draagvermogen 180 kg, diameter 100 mm, naaf lengte 40 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243560



bokwiel

- draagvermogen 180 kg
- diameter 100 mm
- naaf lengte 40 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- velg van aluminium
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	180 kg	draadvangkappen	ja
banden	Polyurethaan	naaflengte	40 mm
wiel-ø	100 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm

materiaal velg	aluminium	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	dubbel kogellager	gewicht	0,72 kg