

C+P

Armoire vestiaire à deux niveaux

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 2120 x 300 x 500 mm, largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement Piètement, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 269498

Clanic+



Armoire vestiaire à deux niveaux

- hauteur x largeur x profondeur 2120 x 300 x 500 mm
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 2 casiers avec chacun 1 tringle et 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux





endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces










- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement Piètement
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL 5012 bleu clair
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de soubassement	gris noir // RAL7021
type d'armoire	Armoire vestiaire	équipement armoire	Tringle, crochet
compartiments	1 pièce	tringle à vêtements	oui
à deux niveaux	oui	Nombre de patères	3 pièce
hauteur	2120 mm	type de banc	sans
largeur	300 mm	type de porte	porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
profondeur	500 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
largeur de compartiment	300 mm	Butée de porte	à droite
compartiments	2 pièce	angle d'ouverture de porte	110 °
soubassement	Piètement	système de fermeture	Serrure à penna rotatif
hauteur du châssis	420 mm	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
verrouillable	oui	aération	Corps et face avant
matériau	acier	installation	paroi
matériau de finition	soudé	livraison	livré monté
stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises	garantie	10 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
couleur de la face avant	bleu // RAL 5012	Amortissement de porte	oui
surface de corps	thermolaqué	Poids	30,5 kg
surface de face avant	thermolaqué		

Accessoires

257482		tablette porte-chaussures, pour armoire vestiaires, hauteur x largeur x profondeur 8 x 298 x 465 mm, en plastique, coloris noir
271444		porte-cartes de visite, hauteur x largeur 26 x 76 mm, face arrière autocollante, en plastique en noir
271445		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 300 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
271446		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 300 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

271447		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 300 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
272038		porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier
272040		porte à battants, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier
272043		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 300 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique