

Kappes systeemkast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 5 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 522601

RasterPlan

KAPPES



Kappes Zwaarlastkast RasterPlan®

systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele vleugel deur
- dubbelwandige deuren
- hoeken hardgesoldeerd
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 5 lade(n)
- laden hoogte 1x100 mm/2x125 mm/2x175 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 110 kg



- uitrusting: legborden, lades
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details





| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| meubeltype | kast | oppervlak romp | m. poedercoating |
| type kast | systeemkast | oppervlak front | m. poedercoating |
| type deur | dubbele vleugel deur | sluitsysteem | cilinderslot |
| hoogte | 1950 mm | onderbouw | sokkel |
| breedte | 1000 mm | materiaal | staal |
| diepte | 600 mm | materiaal verwerking | gelast |
| kast uitrusting | legborden, lades | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | hoogteverstelraster lade | 25 mm |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | oppervlak legbord | verzinkt |
| draagvermogen legbord | 160 kg | afsluitbaar | ja |
| laden aantal | 5 stuks | scheidingswand | nee |
| laden aantal x hoogte | 1x100 mm/2x125 mm/2x175 mm | uittrekrails | telescooprail |
| draagvermogen lade | 110 kg | uittrekrail lade | telescooprail |
| fronthoogte 100 mm | 1 stuks | uittrekbaar | 100 % |
| fronthoogte 125 mm | 2 stuks | uittrekbare lade | 100 % |
| draagvermogen uitgetrokken | 110 kg | greep | draaigreep |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | verrijdbaar | nee |
| kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 | gewicht | 171 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 522564 |  | uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 522565 |  | vloerverankering voor zwaarlastkast |
| 522606 |  | Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, draagvermogen 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522608 |  | uittrekbaar legbord voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522609 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 522610 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw |
| 522611 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 522612 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw |
| 522613 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 522614 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw |

| | | |
|--------|---|--|
| 522615 |  | indelingsset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522616 |  | indelingsset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522617 |  | indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522620 |  | vloerverankering voor zwaarlastkast |
| 522621 | · | perfolaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs |
| 522622 | · | perfolaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 974176 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood |