




Höchstleistung – auch für die Umwelt

So bekommt Teamwork einen ganz neuen Charakter: Der ECOSYS P3150dn integriert sich optimal in Ihr Netzwerk. Vielfältige Schnittstellen, integriertes Kostenstellenmanagement und höchste Leistungsfähigkeit qualifizieren ihn zum Einsatz in kleinen und mittleren Arbeitsgruppen. Bis zu 50 Seiten pro Minute in hervorragender 1.200 dpi Auflösung sind nicht nur fix, sondern sehen auch noch gut aus. Bis zu 6 Papierzuführungen ermöglichen eine flexible Papierverarbeitung mit unterschiedlichsten Papiergrößen und Medien für Formate von A6 bis A4 und Grammaturen bis 220 g/m².



ECOSYS P3150dn



A4-Schwarzweiß-Drucker

Bis zu 50 Seiten pro Minute

100 + 500 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)
Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet, alphanumerischer Tastenblock
Druckgeschwindigkeit: bis zu 50 Seiten A4 pro Minute
Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi
Druckvolumen: max. 25.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 200.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)
Erste Druckseite nach: ca. 5,4 Sekunden
Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
Abmessungen (H × B × T): 343 mm × 390 mm × 416 mm
Gewicht: 16,1 kg
Netzspannung: 220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
Ruhemodus: 0,5 W
Bereit: 11 W
Drucken: 636 W
Geräuschemission¹ (gem. ISO 7779):
Bereit: unterhalb Messgrenze
Drucken: 54,5 dB(A)_{L_{PA}}
Leiser Druck: 50,3 dB(A)_{L_{PA}} (reduzierte Druckgeschwindigkeit)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm × 140 mm–216 mm × 356 mm), Banner (216 mm × 470 mm–216 mm × 915 mm)
Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.600 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm–216 mm × 356 mm)
Papierablage: max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor

CONTROLLER

CPU: CoreTex-A9 1,2 GHz
Speicher: 512 MB RAM optional auf bis zu 2,5 GB RAM erweiterbar
Schnittstellen:
 USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Druckersprache: PRESCRIBE IIe
Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print
Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
Druckfunktionen: „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria
Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z. B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten) bei Installation einer optionalen SSD-Festplatte, gesicherte Datenbereinigung vor Geräteübergabe
VERBRAUCHSMATERIAL
TK-3170: Toner für 15.500 Seiten gem. ISO/IEC 19752
TK-3160: Toner für 12.500 Seiten gem. ISO/IEC 19752
Kapazität des mitgelieferten Toners: 8.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752

OPTIONEN

Papierkassette PF-3110: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm × 162 mm–216 mm × 356 mm). Bis zu 4 optionale Papierkassetten möglich.
Papierkassette PF-3100: max. 2.000 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (76 mm × 148 mm–216 mm × 305 mm). Sockel PB-325 erforderlich, nicht kombinierbar mit PF-3110 und Unterschrank.
Papierablage PT-320: max. 250 Blatt (face-up)
Unterschrank:
CB-360W-B: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm
CB-365W-B: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 25 cm
Sockel CA-3100: bietet erhöhte Standsicherheit (zwingend erforderlich bei Installation von 4 optionalen Papierkassetten)
Speichererweiterung:
MD3-1024 (b): 1.024 MB
MDDR3-2GB (b): 2.048 MB
Festplatte (SSD):
HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement
HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker
Optionale Schnittstellen:
IB-32B: parallel (IEEE 1284 kompatibel)
IB-36: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)²
IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers.³

MODELLVARIANTE

ECOSYS P3150dn/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen

¹ Surface sound pressure level (1 m Messabstand).
² Kann auch in Kombination mit SSD-Festplatte oder anderer optionaler Schnittstelle installiert werden.
³ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktionsysteme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.

