



## Ruban adhésif de haute performance VHB™ - petits rouleaux

le ruban adhésif de montage célèbre VHB® et maintenant aussi dans petit rouleau de 3 m

- ce système de liaison offre une adaptation optimale à tout les surfaces
- ce dernier permet d'avoir une surface fin et bien structurée et peut être lier sans tension
- se caractérise également par la grande capacité de résistance aux chocs lors d'une température très bas, capacité de résistance aux plastifiants et haute capacité adhésive immédiate
- noyau d'adhésif en acrylate à cellules fermées forme avec les deux surfaces fonctionnellement adhésives, une unité inseparable
- le plastique viscoélastique constitue constamment une liaison sans tension avec un collage durable, et non pas comme les rubans conventionnels adhésives à mousses.

### Exemples d'utilisation:

- pour une liaison durable et solide dans l'extérieur et l'intérieur
- **4611F**: pour une liaison à une haute température et avant le revêtement de cuivre, pour collage des métaux
- **4910F**: pour liaison de: matériau transparent comme par exemples: verre, polycarbonate, verre acryle
- **5952F**: pour liaison de: surfaces avec poudre comme par exemple: métal, bois, verre, céramique et plusieurs sortes de plastique



Ruban adhésif de haute performance 4611F - petits rouleaux



Visuel de référence: Ruban adhésif de haute performance 4611F VHB - vue d'ensemble

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ruban adhésif de haute performance 4611F	pour l'intérieur & l'extérieur	(Ø)19 mm x (L)3 m	gris		4611F	9055186
Ruban adhésif de haute performance 5952F	pour l'intérieur & l'extérieur	(Ø)19 mm x (L)3 m (Ø)19 x (L)11 m	noir		5952F	9055184 9055260
Ruban adhésif de haute performance 4910F	pour l'intérieur & l'extérieur	(Ø)19 x (L)11 m	transparent		4910F/IPS	9055259
Ruban adhésif de haute performance 5962F	pour l'intérieur & l'extérieur	(Ø)19 x (L)8 m	noir		5962F	9055261