

## Handstapler

### HS ECO Professional M 1016

Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 170 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 74 mm, Hubhöhe 1150 mm / abgesenkte Höhe 90 mm, einfacher Mast



Artikelnummer: 214703



## Handstapler HS ECO Professional M 1016

### Traglast 1000 kg

Handstapler

- Traglast 1000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 170 mm
- Tragbreite 550 mm
- Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 74 mm
- Hubhöhe 1150 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Bauhöhe 2080 mm
- Länge x Breite 1705 x 755 mm
- Gewicht 204 kg
- Arbeitsgangbreite 2112 mm
- einfacher Mast
- mit Durchgreifschutz aus Gitter

Hebegerät	Stapler	Breite	755 mm
Staplertyp	Handstapler	Lastschwerpunkt	600 mm
Traglast	1000 kg	Wenderadius	1380 mm
Länge Gabel	1150 mm	Arbeitsgangbreite	2112 mm
Breite Gabelzinken	170 mm	Material Lenkrollen	Nylon
Tragbreite	550 mm	Breite Lenkräder	50 mm
Hubhöhe (max.)	1150 mm	Durchmesser Lenkräder	180 mm
Hubhöhe (min.)	90 mm	Material Gabelrollen	Nylon
Mast Ausführung	einfacher Mast	Breite Gabelrolle	70 mm
Bedienung Fahrwerk	manuell	Durchmesser Gabelrollen	74 mm
Höhe	2080 mm	Gewicht	204 kg
Länge	1705 mm		