

hofs

## Edelstahlregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 1000 x 400 mm, Fachlast 200 kg, 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden, Nutzung beidseitig

Artikelnummer: 220745



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Edelstahl-Schraubregal

### Anbauregal

Edelstahlregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 1000 x 400 mm
- Feldlast 800 kg
- Fachlast 200 kg



- Fachbreite 1000 mm
- 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
- C-förmige Längskanäle mit 3-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Eckplatten
- Konstruktion aus Edelstahl
- Ständer mit Fußplatte
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Winkelpfeosten mit angewinkelter Fußplatte werden am Boden verschraubt

## Technische Details

|                                  |                                   |                           |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Möbeltyp                         | Regal                             | Böden- / Ebenentyp        | Edelstahlboden                                            |
| Regaltyp                         | Lebensmittelregal                 | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm                                                     |
| Regalsystem                      | Schraubsystem                     | Fachbreite                | 1000 mm                                                   |
| Regalfeld                        | Anbaufeld                         | Nutzung                   | beidseitig                                                |
| geeignet für (Branche/Bereich)   | Lebensmittel- und Hygienebereiche | Regal Ausstattung         | Böden                                                     |
| Material                         | Edelstahl 1.4301                  | Farbe Ausführung          | Edelstahl                                                 |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Eckplatten                        | Unterbau                  | Fußplatte                                                 |
| Höhe                             | 1500 mm                           | Lieferumfang              | Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Breite                           | 1000 mm                           | Anlieferung               | zerlegt                                                   |
| Tiefe                            | 400 mm                            | Zertifizierung            | GS // RAL-Gütezeichen                                     |
| Fachlast                         | 200 kg                            | Garantie                  | 5 Jahre                                                   |
| Feldlast                         | 800 kg                            | Gewicht                   | 21,576 kg                                                 |
| Böden / Ebenen Anzahl            | 4 Stück                           |                           |                                                           |

## Zubehör

220778



Edelstahlboden für Steck-/Schraubregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 200 kg