

Cascoo Lenkrolle

Traglast 250 kg, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 47 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243642



Lenkrolle

- Traglast 250 kg
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 47 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 80/75x60/55/48 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Befestigungselement | Platte |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Material Gehäuse | Stahl |
| Bauform | Lenkrolle | Feststeller | ohne |
| Traglast | 250 kg | Fadenschutz | nein |
| Bereifung | Polyurethan | Nabenlänge | 47 mm |
| Rad-Ø | 100 mm | Schraubloch Abstand | 80/75x60/55/48 mm |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Material Felge | Aluminium | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Radlager | Schwenklager | Gewicht | 1,74 kg |