

KS Tools

KS Tools Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre

100-168mm







Artikelnummer: 272548



Technische Details

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Funktions-Attribut 1 | mit Teleskop-Schnellverstellung | Höhe H | 190 mm |
| Anwendungsbereich Material | Kunststoffrohre | Rohrdurchmesser D | 100,0 - 168,0 mm |
| Ersatzrad für Metall | - | Zubehör | mit ausklappbarem Innen-Entgrater |
| Gesamtlänge L in mm | 385 mm | Ersatzrad für Stahl | - |
| Funktions-Attribut 2 | mit Spindelfeineinstellung | Material | Spezial-Werkzeugstahl |
| Ersatzrad für Kunststoff | 222,1251 | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149690 |  | Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 221243 |  | Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen |
| 221388 |  | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9 |
| 227890 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft |
| 234030 |  | KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg |
| 234916 |  | KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm |