


## META Giterrückwand für Palettenregal

Höhe x Breite 1100 x 2700 mm, Für  
Traversen Länge 2700 mm, Aus Stahl  
mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, Gitterwand

Artikelnummer: 500962



## META Giterrückwand zur Absicherung von Einfachregalen

Giterrückwand für Palettenregal



- Höhe x Breite 1100 x 2700 mm
- Geeignet Als Sicherung gegen das unbeabsichtigte Herunterfallen von gelagerten Waren
- Für Traversen Länge 2700 mm
- Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Gitterwand
- Montagehinweis: Pro Giterrückwand ist ein Befestigungsset mit Halter und Schrauben erforderlich

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Breite	2700 mm
Regaltyp	Zubehör	Traversenlänge	2700 mm
Regalzubehör	Wand	Material	Stahl

für Regaltyp	Palettenregal	Oberfläche Wand	pulverbeschichtet
geeignet für (Anwendung)	als Warensicherung	Farbe Wand	enzianblau // RAL5010
Wandtyp	Giterrückwand	Montagehinweis	Pro Giterrückwand ist ein Befestigungsset mit Halter und Schrauben erforderlich
Wand Ausführung	Gitter	Gewicht	17,1 kg
Höhe	1100 mm		

## Zubehör

227966		Befestigungsset für Giterrückwand für Palettenregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
227967		Befestigungsset für Giterrückwand für Palettenregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

203461		Stufenstehleiter, Aufstieg einseitig, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Standhöhe 1,7 m, Holmlänge 2,49 m, Aus Aluminium
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
507316		Wiege-Hubwagen, Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm, mit Schnellhub-Funktion
513209		Fahrbare Podesttreppe, Podest Höhe 1,92 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern