


# Technisch specificatieblad

Montagedeksel 250 voor inbouweenheden nom.  
grootte R4  
Artikelnr. 7400471



Montagedeksel voor vloerdozen van het type UZD250-3 voor de inbouw van een inbouweenheid nominale grootte R4. (Inbouwopening 3 mm verzonken voor het eventueel naderhand blind afsluiten met dekselblindplaat.)




**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Bestelnr.	7400471
Type	DUG 250-3 R4
Omschrijving 1	Montagedeksel
Omschrijving 2	250-2/3 voor R4
Dimensie	282x282x4
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	131,00 kg/100 st.

## Technische gegevens



Lengte	282,00 mm
Breedte	282,00 mm
Afmeting A	282,00 mm
Afmeting d Ø	215,00 mm
Afdekking montage-opening	<input checked="" type="checkbox"/>
Type bevestiging	Bevestiging met schroef
Plaatdikte	4,00 mm
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	<input type="checkbox"/>
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloer kanaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor vlak gesloten ondervloer kanaal	<input type="checkbox"/>
Kanaalbreedte	190,00 - 250,00 mm
Montage-opening	Rond
Nominale grootte	250,00 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	R4
Heavy-duty uitvoering	<input type="checkbox"/>