

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense white

120-76400

4 jaar
garantie

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense white

Technische gegevens

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense white.

- Viervoudige afdekplaat voor vier mechanismes.
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE



CE