

1825267-1 ✓ AKTIV

Alcoswitch | Alcoswitch MSS

Interne TE-Nummer 1825267-1

Slide Switches, Four Pole - Three Throw Configuration (Pole-Throw), Vertical, Copper Alloy, Single Actuator, 4 Position, On On On, Alcoswitch MSS

[Auf TE.com ansehen>](#)



Relais, Schütze und Schalter > Schalter > Schiebeschalter



Konfiguration (Polstellung): **Vierpolig – Dreifachstellung**

Schiebeschalter-Montagewinkel: **Vertikal**

Kontaktmaterial: **Kupferlegierung**

Anzahl der Aktuator: **Einfach**

Anzahl der Schiebeschalterpositionen: **4**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Gehäuse mit Gewinde	Ohne
Güteklasse	Instrumentierung
Schalertyp	Schiene
Produkttyp	Schalter
Schalerausführung	Flaches Profil
Kontaktkonfiguration	Standard
Ausführung des Aktuators	Oben

Konfigurationsmerkmale

Klemmen verbunden	1-3, 5-7, 9-10, 13-15
Konfiguration (Polstellung)	Vierpolig – Dreifachstellung
Anzahl der Aktuator	Einfach
Anzahl der Schiebeschalterpositionen	4
Betriebsfunktion	Ein Ein Ein

Elektrische Kennwerte



Schiebeschalter-Nennspannung	125 VAC
------------------------------	---------

Sonstige Eigenschaften

Bewegung des Aktuators	2 mm[.079 in]
Aktuatomaterial	POM
Farbe des Aktuators	Schwarz

Kontaktmerkmale

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Schiebeschalter-Kontakt-nennstrom	.3 A
Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts	Silber

Klemmenmerkmale

Verbindungstyp	PC
----------------	----

Montage und Anschlusstechnik

Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Führungsposten
Schiebeschalter-Montagewinkel	Vertikal
Schiebeschalter-Befestigungstyp	Durchsteckmontage

Abmessungen

Leiterplatten-Restlänge	3.5 mm[.137 in]
Aktuatorlänge	5.5 mm[.216 in]
Breite	8.3 mm[.327 in]
Länge	22 mm[.866 in]

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94HB
----------------------	---------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Einsatz
--------------------	---------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233)
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201)
 Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit

Wellenlötfähig bis 265 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 1825255-7
 MHS13304=SP3T SL SW VERT AG



TE Teilnr.: 1825257-1
 MSS120004=SPDT SL SW VERT AG



TE Teilnr.: 1825258-2
 SPDT SL SW R/A AU



TE Teilnr.: 1825255-5
 MHS12304=SPDT SL SW VERT AG



TE Teilnr.: 1825255-8
 MHS133G04=SP3T SL SW VERT AU

Auch serienmäßig | **Alcoswitch MSS**



Schiebeschalter(15)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:C538733001
RAY-101-12.5(100)TE Teilnr.:794187-1
03P MINI UMNL2 CAP HSG UL94V0TE Teilnr.:1-329631-2
JAM NUT, PLATEDTE Teilnr.:2-180916-0
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NATTE Teilnr.:1825263-1
MSS225004=DPDT SL SW VERT AGTE Teilnr.:3-1614354-4
RN 0603 61R9 0.1% 10PPM CUT
LENGTHTE Teilnr.:1676686-2
RN 0805 33R2 0.1% 10PPM 1K RLTE Teilnr.:1676397-2
RN 0805 61R9 0.1% 10PPM 1KRLTE Teilnr.:91529-1
CCII MINI-UMNL PIN 26-22 ASSYTE Teilnr.:38946-22L
CONT SOC ASSY

Dokumente

Produktzeichnungen

MSS430004=4P3T SL SW AG

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1825267-1_A1.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell



[ENG_CVM_CVM_1825267-1_A1.3d_stp.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1825267-1_A1.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[Product Compliance](#)

Englisch

[Product Compliance](#)

Englisch