

ESD SMD Pinzetten-Satz 11 tlg mit Halter TWEEZ

Art.-Nr.	5-170
Bezeichnung	ESD SMD Pinzetten-Satz 11 tlg mit Halter TWEEZ
Anwendung	Bestückungspinzette, SMD/THT, Präzisionspinzette
Spezifikation	Maße siehe Datenblätter der Einzelartikel (Piktogramm)
Material	Edelstahl
Oberfläche/Beschichtung	matt poliert
Eigenschaften	rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig, ableitfähig
Oberflächenwiderstand	/
Gesamtlänge	Maße Halter 125 × 40 × 50 mm
Gewicht	Gewicht 290 g

Anwendung und Technik

Die Edelstahl-Präzisionspinzetten sind rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig und mit ESD-Beschichtung. Hochwertige Schneid-Pinzette aus Carbonstahl. Bestens geeignet für weichen Kupferdraht, Gold- und Silberdraht bis Ø 0,25 mm. Die Schneiden sind besonders scharf und hart zum schrägen Schneiden. Die leitfähigen Kunststoffpinzetten sind aus technischem Hochleistungskunststoff (Vestamid PA12 L-Ployamid), reinraumfähig, glasfaserverstärkt, widerstandsfähig gegen Säuren und bis 175° C einsetzbar.

Die Pinzetten und der Pinzetten-Halter sind EPA geeignet, zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone). Natürlich können auch alle anderen passenden ESD Werkzeuge darin aufbewahrt werden. Zum Aufstellen oder Hängen mit Langlöchern passend für Schlüssellochwände (Küpper-Lochwand, Tegometall, Element-System). Oben 11 Löcher mit den Maßen ca. 11 × 9 mm, gegenüberliegend unten 11 Fixierlanglöcher im Boden mit den Maßen ca. 10 × 4 mm, aus stabilem 1,7 mm Stahlblech.

Stückliste

ESD SMD Präzisionspinzetten Satz bestehend aus:

- 5-170-0 ESD Pinzetten-Halter TWEEZ holder, Stahl lichtgrau RAL 7035, ESD ableitfähig
- 5-048-13 ESD SMD Pinzette 110 mm Form 5 Edelstahl, sehr spitz
- 5-055-13 ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl 40° ableitfähig
- 5-059-13 ESD SMD Pinzette 120 mm Form 2a Edelstahl, ableitfähig
- 5-066-13 ESD SMD Pinzette 120 mm Form 8b Edelstahl 30° ableitfähig
- 5-067-13 ESD SMD Pinzette 120 mm Form 12 Edelstahl 45° ableitfähig
- 5-068-13 ESD Pinzette 120 mm Form 13 Edelstahl 45° ableitfähig
- 5-069-13 ESD SMD Pinzette 115 mm Form 5abb-Z Edelstahl 30° gezahnt, ableitfähig
- 5-079-13 ESD Schneidpinzette (schräg) 115 mm Form 15 AGW, ableitfähig
- 5-191 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 2a Spitze 2 mm breit
- 5-192 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form F Spitze 3 mm breit
- 5-194 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 6 Hakenspitze

