



# Alu-Topline

Aufgrund der Profilvertechnik  
ist dieses Gehäuse optimal  
an individuelle Anforderungen  
anpassbar

- 4 Grundgrößen
- 2 Höhen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
- Horizontal geteilte Profile für vereinfachte Montage
- Vertiefte Folientastaturfläche im Oberteil
- Montagenuten im Innenraum
- “Unsichtbare” Wandbefestigung als Zubehör



<b>Farbton</b>	Profil naturfarben eloxiert; Kunststoffdeckel Quarzgrau, ähnlich RAL 7039 oder Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Sonderfarben auf Anfrage
<b>Schutzart</b>	IP 40/DIN EN 60529; optional IP 54/DIN EN 60529
<b>Gehäusematerial</b>	Strangpressprofil: Al Mg Si 0,5 eloxiert; Kunststoffdeckel ABS; Details siehe Technische Informationen

Das geteilte Gehäuseprofil bietet eine schnelle und einfache Montage der Elektronik und weiterer Komponenten, die in den verschiedenen Nuten und Schraubkanälen optimal befestigt werden können. Das Oberteil, mit abge-senkter Fläche für die Montage von Folientastaturen, kann wahlweise auch um 180° gedreht montiert werden, um bei gleicher Konfektionierung Tisch- und Wandanwendungen abzudecken. Die rückseitig glatten Flächen bieten optimale Voraussetzungen für die Montage von Schnittstellen, wie zum Beispiel USB oder D-Sub. Bei der Ausführung ATPH 1865 können diese Schnittstellen bei Bedarf auch frontseitig montiert werden. Als Profilabschluss stehen Kunststoffdeckel in zwei unterschiedlichen Farben zur Verfügung. Zur Erreichung der Schutzart IP 54 ist neben der im Zubehör erhältlichen Dichtung AT...DI auch eine Rundschnurdichtung im Gehäuseprofil werksseitig zu montieren. Sonderlängen sind auf Anfrage lieferbar.

