

## Die Leichten | F+K Meißelhämmer | 0,71 - 3,35 Kg

**Leistungsstark:**

Bei einem Gewicht schon ab 0,71Kg sind die leichten Meißelhämmer von F+K extrem vielseitig einsetzbar.

- feinfühlig aussteuerbares Ventil
- rückstoßdämpfende Konstruktion
- schalldämpfender Auspuffring
- wartungsfreundlich.

Typ	Griff	Werkzeughalterung	Einsteckende	Gewicht / Kg	Länge / mm	Luftverbrauch / m <sup>3</sup> /min	Schlagzahl min <sup>-1</sup>	KolbenØ mm	Kolbenhub /mm	Schlauchweite /mm	Bestell-Nr.
FK 101.1	P	Federkappe	S 12.5 x 36	0.71	170	0.34	6300	16	30	8	.52/5180
FK 101.1	P	Federkappe	R 10.3 x 36	0.71	170	0.34	6300	16	30	8	.52/5181
FK 101.2	GD	Federkappe	S 12.5 x 36	0.72	180	0.34	6300	16	30	8	.52/5182
FK 101.2	GD	Federkappe	R 10.3 x 36	0.72	180	0.34	6300	16	30	8	.52/5183
FK 101.3	GH	Federkappe	S 12.5 x 36	0.77	190	0.34	6300	16	30	8	.52/5192
FK 101.3	GH	Federkappe	R 10.3 x 36	0.77	190	0.34	6300	16	30	8	.52/5193
FK 101.4	OG	Federkappe	S 12.5 x 36	1.15	200	0.34	6300	16	30	8	.52/5172
FK 101.4	OG	Federkappe	R 10.3 x 36	1.15	200	0.34	6300	16	30	8	.52/5162
FK 111.1	P	Federkappe	S 12.5 x 36	0.82	195	0.32	4500	16	45	8	.52/5186
FK 111.1	P	Federkappe	R 10.3 x 36	0.82	195	0.32	4500	16	45	8	.52/5187
FK 111.2	GD	Federkappe	S 12.5 x 36	0.83	205	0.32	4500	16	45	8	.52/5157
FK 111.2	GD	Federkappe	R 10.3 x 36	0.83	205	0.32	4500	16	45	8	.52/5158

FK 111.3	GH	Federkappe	S 12.5 x 36	0.88	215	0.32	4500	16	45	8	.52/5194
FK 111.3	GH	Federkappe	R 10.3 x 36	0.88	215	0.32	4500	16	45	8	.52/5195
FK 111.4	OG	Federkappe	S 12.5 x 36	1.26	220	0.32	4500	16	45	8	.52/5166
FK 111.4	OG	Federkappe	R 10.3 x 36	1.26	220	0.32	4500	16	45	8	.52/5156
FK 102.4	OG	Federkappe	RS 14,3	1.80	290	0.42	3200	20	60	10	.52/51531
FK 102.4	OG	Federkappe	R 14,3 x 50	1.80	290	0.42	3200	20	60	10	.52/51530
FK 102.5	GG	Federkappe	RS 14,3	3.30	310	0.42	3200	20	60	10	.52/51261
FK 102.5	GG	Federkappe	R 14,3 x 50	3.30	310	0.42	3200	20	60	10	.52/51260
FK 103.4	OG	Federkappe	RS 14,3	2.00	330	0.42	2600	20	90	10	.52/51631
FK 103.4	OG	Federkappe	R 14,3 x 50	2.00	330	0.42	2600	20	90	10	.52/51630
FK 103.5	GG	Federkappe	RS 14,3	3.50	350	0.42	2600	20	90	10	.52/51291
Fk 103.5	GG	Federkappe	R 14,3 x 50	3.50	350	0.42	2600	20	90	10	.52/51290

Alle Modelle sind mit mit R 1/4"i Luftanschlüssen ausgestattet.