

Fenstergriff 111XAFGA.1K

abschließbar, für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen, Modell 111X aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, jedoch Freigabe einer 90 Grad-Drehbewegung, zum Öffnen des Fensters bei verschlossenem Fenstergriff, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung.


verschieden schließend:

jeder Schließzylinder benötigt einen separaten Schlüssel, je Griff werden 2 Schlüssel geliefert.

gleichschließend:

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar. Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen

Abmessungen in mm



Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 04.02.2020

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com