

Datenblatt Rundschlinge PROMAT Doppelmantel 1000 kg / 2,0 m



Bezeichnung	Rundschlinge Doppelmantel 1000 kg
Länge (L1 / UL)	2,0 m / 4,0 m
Tragfähigkeit	1000 kg
Auflagebreite	49 mm
Farbe	Violett
Einsatz- temperaturbereich	-40°C – 100°C
Systembruchkraft	> 6.867 daN
Sicherheitsfaktor	
System	1:7
Material Gelege	Hochfestes Polyestergarn
Material Schlauch	Polyester (PES)
Art.-Nr. NORTHWEST	4000365102
Artikelgewicht	0,50 kg
Norm	gefertigt nach EN 1492-2
Verpackung	einzelnen eingeschumpft
VPE	25 Stück
Zolltarifnummer	5609 0000



"Diese Angaben gibt NORTHWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "