

## ZARGES

### Sicherheitsstufenleiter

#### R13step B

Aufstieg beidseitig, 2 x 8 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Holmlänge 2,27 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 219741



## ZARGES Sicherheitsstufenleiter R13step B

### Speziell für ölige oder nasse Einsatzbereiche

Sicherheitsstufenleiter






- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,27 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 2100 x 590 mm
- Gewicht 11,5 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Sicherheitsstufenleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Holmlänge	2,27 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	3,6 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 8	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Höhe	2100 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Breite	590 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	11,5 kg

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz