

hofe

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 750 x 600 mm, Feldlast 450 kg / Fachlast 90 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 4 Ordnerhöhen für 45 Ordner, davon 1 Abdeckboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 521720



hofe
REGALSYSTEME



hofe Akten-Schraubregal

Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 750 x 600 mm
- Feldlast 450 kg / Fachlast 90 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 4 Ordnerhöhen für 45 Ordner
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben) gegen das Herausfallen von Ordnern und gleichzeitig unübertroffener Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung,



Sicherheitskantung zum Schutz v

- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Regal Ausstattung	Böden
Regaltyp	Aktenregal	Abdeckboden	ja
Regalsystem	Schraubsystem	Fachbreite	750 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Fachtiefe	600 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Ordnerkapazität	45 Stück
Höhe	1500 mm	Feldlast	450 kg
Breite	750 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	600 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Farbe Ausführung	verzinkt
Ordnerhöhen	4 Stück	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Fachlast	90 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskantung	Garantie	5 Jahre
Nutzung	beidseitig	Gewicht	21,72 kg
Material	Stahl		

Zubehör

715917



Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 750 x 600 mm, Für eine Fachlast von 90 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

217213		<p>EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen</p>
231461		<p>Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden</p>
991798		<p>Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß</p>