

Das **APB-500B8** der neuen **VALUE SERIE** bietet Qualität und Effizienz mit **80 PLUS® 230V EU** Zertifizierung zu einem günstigen Preis. Ausgestattet mit einer großen Anzahl von erforderlichen Konnektoren, langen nativen Kabeln und einem flüsterleisen thermisch geregeltem Lüfter. Das Netzteil bietet unter voller Last **REAL POWER** und ist mit allen notwendigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet und durch **CE, CB, EAC** und **TÜV** zertifiziert!








Technische Daten	
Modell	Value 500W
Artikelnummer	APB-500B8
EAN code	4710713230569
Gewicht (Netto/Brutto)	1.22 kg / 1.35 kg
Spezifikation	ATX 12V 2.3
Formfaktor	PS II
Wirkungsgrad	80 PLUS® 230V EU
PFC	Aktives PFC (0.9) (nur 230V)
Lüfter	120mm leiser Lüfter
Abmessungen (TxBxH)	140mm x 150mm x 87mm
Sicherheit	AFC (Automatic Fanspeed Control) OPP (Overload Protection) OVP (Overvoltage Protection) SCP (Short-circuit Protection) SIP (Surge & Inrush Protection) UVP (Undervoltage Protection)
Garantie	24 Monate

Output data						
Value 500W	AC Input	200-240V 47-63Hz 4A				
	DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. Current	18A	17A	38A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	-		456W	3.6W	12.5W
			500W			

\* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*\* Chieftec® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.

	Kabel	Anschlüsse	Kabellänge (mm)
	20+4 PIN ATX	1	500
	8 PIN EPS (4+4)	1	350
	8 PIN PCI-E (6+2)	1	350
	MOLEX	2	350/150/150
	FLOPPY	1	
	SATA	3	350/150/150

Zertifikate



\* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*\* Chieftec® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.