



## HWE 860

Der elektrische Heißwassererzeuger wird in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und kann Wasser bis auf 85 °C erwärmen.

### 1 Eigenständige Einheit komplett mit Steuerschrank und Verbindungsmaterial


- Einfacher Anschluss mit einem Hochdruckreiniger.
- Temperatureinstellung und manueller/automatischer Betrieb inklusive.

### 2 Elektrischer Warmwassererzeuger mit 24 kW

- Für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen.
- Einsatz überall dort, wo offenes Feuer oder Abgase nicht gestattet sind.

### 3 Hohe Arbeitstemperatur durch die 24 kW Heizleistung

- Bis 85 °C Wassertemperatur im großen integrierten (55 l) Vorlagebehälter.
- Bis zu 50 °C im Dauerbetrieb bei 700 l/h (bei einer Zulaufemperatur von 20 °C).



## HWE 860

- Der Heißwassererzeuger (bis 85 °C) ist eine Topalternative für Öl-/Gasbrenner
- Steuerschrank, um den Hochdruckreiniger bequem und einfach anzuschließen
- Temperaturregler, Sicherheitsthermostat, Flüssigenthärtung und 2 Antriebe

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	3.070-030.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784817128	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50 - 60
<b>Absicherung</b>	<b>A</b>	50
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	bis zu 80
<b>Mind. Zulaufmenge</b>	<b>l/h</b>	min. 700
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	24
<b>Max. Arbeitstemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 85
<b>Betriebstemperatur im Dauerbetrieb</b>	<b>°C</b>	43
<b>Boiler Inhalt Vorheizkammer</b>	<b>l</b>	19

# HWE 860

## 3.070-030.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Geräteaufstellung</b>									
ABS Umschaltung Wasser kalt / warm	1	2.209-805.0						Magnetventil Saugwasser	<input type="checkbox"/>
<b>Stationäre Hochdruckreinigungsanlagen</b>									
Zeitschaltuhr für Tages oder Wochenprogrammierung	2	6.631-415.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.