

## DL-WINKELSCHLEIFER 125 MM



EPS 403 Composit

Artikelnummer: **44770**

EAN Code: **9004853447709**

## TECHNISCHE FAKTEN

- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Automatik-Stopp
- Werkzeuglose verstellbare Stahlschutzhaube
- Extrem leicht und handlich
- Kälteisoliertes Compositgehäuse
- Für Schrupp- und (dünne) Trennscheiben geeignet
- PROFI-Modell mit enormer Schleif- und Trennleistung
- Abluft durch den Handgriff

### TECHNISCHE DATEN

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Spindelaufnahme (Drehspindel) | M14x2,0             |
| Schleifkörper                 | 125 x 0,6 x 22 Ø mm |
| Drehzahl                      | 12000 UpM           |
| Leistung                      | 1 kW                |

## DL-WINKELSCHLEIFER 125 MM

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Max. Betriebsdruck     | 6.3 bar                |
| Luftverbrauch          | 650 l/min              |
| Luftanschluss          | 3/8 Zoll               |
| Vibration              | 6.6 m/sec <sup>2</sup> |
| Schalldruckpegel (1 m) | 88 dB(A)               |
| Länge                  | 253 mm                 |
| Gewicht                | 2 kg                   |