

Artikelnummer: 131395

Kurzbeschreibung: Platformweegschaal fijnindicatie DE6 K0,5 A, 6 kg weegvermogen



Langbeschrijving: Platformweegschaal DE: Stevige weegschaal voor het dagelijks gebruik. Groot LCD-display met cijfers van 24 mm, roestvaststalen weegplateau, stukstellen d.m.v. refentie. Receptuur: afzonderlijk geheugen voor het tarragewicht en totaalgewicht. Spatwaterbestendig IP 54. Met separaat display (200 x 100 x 55 mm), snoerlengte ca. 1,5 meter of display gemonteerd aan de weegschaal. Batterijgebruik (9 V) mogelijk excl. Datatransfer naar printer en computer. Spanning: 230 V/50 Hz. **Model DE6 K1 D** telnaauwkeurigheid: 4 g, gewicht: ca. 6 kg, weegplateau: 315 x 305 mm **Model DE15 K2 D** telnaauwkeurigheid: 10 g, gewicht: ca. 6 kg, weegplateau: 315 x 305 mm **Model DE35 K5 D** telnaauwkeurigheid: 10 g, gewicht: ca. 6 kg, weegplateau: 315 x 305 mm **Model DE35 K5 DL** telnaauwkeurigheid: 10 g, gewicht: ca. 18 kg, weegplateau: 522 x 403 mm **Model DE60 K10 D** telnaauwkeurigheid: 20 g, gewicht: ca. 6 kg, weegplateau: 315 x 305 mm **Model DE60 K10 DL** telnaauwkeurigheid: 20 g, gewicht: ca. 18 kg, weegplateau: 522 x 403 mm **Model DE150 K20 D** telnaauwkeurigheid: 40 g, gewicht: ca. 6 kg, weegplateau: 315 x 305 mm **Model DE150 K20 DL** telnaauwkeurigheid: 40 g, gewicht: ca. 18 kg, weegplateau: 522 x 403 mm **Model DE150 K20 DXL** telnaauwkeurigheid: 40 g, gewicht: ca. 32 kg, weegplateau: 650 x 500 mm **Model DE300 K50 D** telnaauwkeurigheid: 100 g, gewicht: ca. 18 kg, weegplateau: 522 x 403 mm **Model DE300 K50 DL** telnaauwkeurigheid: 100 g, gewicht: ca. 32 kg, weegplateau: 650 x 500 mm **Precisie-aanduiding: Model DE6 K0,5 A** telnaauwkeurigheid: 1 g, gewicht: ca. 6 kg, weegplateau: 315 x 305 mm **Model DE12 K1 A** telnaauwkeurigheid: 2 g, gewicht: ca. 6 kg, weegplateau: 315 x 305 mm **Model DE24 K2 A** telnaauwkeurigheid: 4 g, gewicht: ca. 6 kg, weegplateau: 315 x 305 mm **Model DE60 K5 A** telnaauwkeurigheid: 10 g, gewicht: ca. 6 kg, weegplateau: 315 x 305 mm

