

Artikelnummer: 401256

Kurzbeschreibung: Opbouwframe, Basistafel SPECIAAL werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI, 2000 mm, aluminium zilver

Langbeschrijving: Opbouwframe voor basistafel SPECIAAL werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI, 4 breedtes: Het Manuflex-opbouwframe maakt het mogelijk om het werkblad te gebruiken boven een Universal Special of Professional Special basistafel. Het Manuflex-opbouwframe kan in vier verschillende breedtes worden besteld. Perfect geschikt voor de basistafels van de serie Universal Special en de werkbanken Professional Special is het Manuflex opbouwportaal. Hierdoor kan het werkblad boven het tafelblad of de werkbank worden gebruikt. Met een bruikbare hoogte van 1500 mm kunt u het Manuflex-opbouwframe met een breedte van 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm bestellen. Het opbouwframe heeft een diepte van 55 mm. De afzonderlijke profielen hebben een breedte van 60 mm inclusief het beslag voor bevestiging aan het tafelblad. Het Manuflex-opbouwframe is voorzien van een hoogwaardige poedercoating en is gemaakt van profielstaal dat aan drie zijden is geperforeerd in een raster van 30 mm. Deze opbouwcomponenten kunnen in een rooster van 30 mm in de hoogte worden versteld. Gebruik het Manuflex-opbouwframe voor gereedschap of toestellen, omdat het lasten tot 120 kg kan dragen. Meer details: Voor het gebruik van het werkblad boven het tafel- of werkblad Opbouwframes maken van een inpaktafel of werkbank een volledig uitgeruste werkplek Voor gereedschap, uitrusting of werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 1500 mm Diepte: 55 mm Breedte: 60 mm (afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan het tafelframe) Totale hoogte: 2100 mm Voor inpaktafels van Universal Special en werkbanken Professional Special 2 opbouwprofielen en een kruisstabilisatiebalk incl. bevestigingsbeslag Hoogwaardige poedercoating Gemaakt van profielstaal geperforeerd aan drie zijden in een rooster van 30 mm, in een rooster van 30 mm in hoogte verstelbaar Draagvermogen: 120 kg Uitbreidbaar op elk moment 9 RAL-kleuren om uit te kiezen Breedte naar keuze: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm

