



## Leírás:

Tárolódobozok, méret: 2, kék, törésálló és formatartó polipropilénből (PP), széleskörű használatra, kiterjedt tartozékválasztékkal

- zsírokkal, gyantákkal, lúgokkal, olajokkal és savakkal szemben nagymértékben ellenálló
- biztonságosan egymásra rakodható
- 2-es méret 5 színben (piros, sárga, kék, zöld, áttetsző)
- térfogat/töltési térfogat: 0,73 l / 0,47 l
- terhelhetőség: 2,3 kg / egymásra terhelhetőség: 136 kg
- élelmiszer-biztonságos, hőálló: -20 ° C és + 80 ° C között és biszfenol A (BPA) mentes
- max. 3 keresztelválasztó befogadására alkalmas
- külön tartozék: Elválasztó elemek és fedél
- a különféle akasztórendszereknek köszönhetően sokrétűen bővíthető: falisínek, szerszámtartó fal, rögzített és gurulóállványok
- nagy mennyiség esetében kérésre kapható 2-es méretben vezetőképes, fekete anyagból: fajlagos felületi ellenállás: 10<sup>3</sup> – 10<sup>6</sup> Ohm
- mé=mélység= 164 mm, szé=szélesség=102 mm, ma=magasság=74 mm
- belső méretek: 134x87x63 mm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>672300</b>
GTIN	<b>4007228703276</b>
Vámtarifa	<b>39231090</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>24</b>

szín	<b>kék</b>
Térfogat L-ben	<b>0,73</b>
Súly (kg)	<b>0,06</b>
M x S x M (mm)	<b>164 x 102 x 74</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>24</b>
M x S x M (mm)	<b>340 x 254 x 340</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>1,719</b>
----------------------	--------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>60</b>
Rétegek száma	<b>6</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,19</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>10</b>
Súly (kg)	<b>123,14</b>