

Artikelnummer: 129763

Kurzbeschreibung: Stirnwandwagen, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Stirnwandwagen, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: 1200 x 800 mm

Au ssenma sse: 1320 x 800 mm

990 mm

Ladeflächenhöhe: 285 mm

Tragkraft: 1.200 kg

Eigengewicht: 47 kg

Schiebegriffhöhe:

Rad a'Ëœ: 200 mm



EAN/GTIN: 4250448501003