

ROLINE Industriële Converter Gigabit Ethernet - Dual Speed 100/1000 Glasvezel, met PoE-functie

| | |
|-------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.13.1135 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.13.1135 |
| EAN (een stuk) | 7630049621541 |

roline
Designed for Professionals



Netwerkconverter voor gebruik in industriële omgevingen

Industriële mediaconverter met 1x 10/100/1000 Mbps RJ45 poort en 1x 100/1000 Mbps SFP slot (dual speed) voor de opname van standaard mini GBIC's. PoE volgens IEEE802.3af/at/bt standaard, beheer via web, SNMP, energiebesparende EEE, DIN railmontage, geoptimaliseerd latentiegedrag, uitgebreid temperatuurbereik, ventilatorloos in metalen behuizing

- Full Wire Speed conversie van het Gigabit Ethernet signaal
- Automatische MDI/MDI-X
- Link Fault Pass Through-functie (foutdetectie op afstand)
- Transparante conversie van 802.1Q VLAN-pakketten
- Laag stroomverbruik
- Montage op DIN rail
- Bedrijfsspanning: +7 tot +30VDC
- Bedrijfstemperatuurbereik: - 20 °C - +70 °C
- Voedingsaansluiting via schroefklemmenblok of DC barrel connector
- voeding +12 tot +57 VDC,
- Voeding niet bij de levering inbegrepen, wij adviseren de DIN railvoeding NDR-75-24 (21.13.1311) als geschikte voeding.

Optionele SFP:

21143499, ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km

21143500, ROLINE Mini GBIC Module SX/LC, Multimode

21143501, ROLINE Mini-GBIC Module LX/LC, Single Mode, 10km

21143502, ROLINE Mini GBIC Module LX/LC, Single Mode, 20km

Technische specificaties

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Netwerk-Converter |
| Produkt type | Mediaconverter |
| Kleur | zwart |
| RJ-45 Port (Mbit/s) | 1000 |
| Fiber Port (Mbit/s) | 1000 |
| Aantal Poorten RJ-45 | 1 |
| Aantal Poorten Glas LC | 1 |
| Leiding | Multimode |
| Ethernet Glas Standaard | 1000Base-SX |
| Max. bereik fase 50 µm | 500 m |
| Max. bereik fase 62,5 µm | 220 m |
| Regelbaar | nee |
| Technische bijzonderheden | - 20 °C - +70 °C |

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 40 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 106 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Diepte | 140 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------------------|-------|
| Hoogte verpakking | 50 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 150 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 200 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Gewicht verpakking | 0.6 kg |
|--------------------|--------|