

Rollcart Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 990 x 680 mm, Höhe x Länge x Breite 1100 x 1100 x 710 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158225



Rollcart Blechkastenwagen

Traglast 600 kg

Kastenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 990 x 680 mm
- Höhe x Länge x Breite 1100 x 1100 x 710 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- Plattform aus MDF
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Schiebebügel 1 Stück

Wagentyp	Kastenwagen	Deckel	nein
Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	600 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	990 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	680 mm	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	1100 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1100 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	710 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Euronorm	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	MDF	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Gewicht	82 kg
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar		

Zubehör

158408	.	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---