

## KS Tools KS Tools Universal-Abzieher 2- und 3-armig



120mm

Artikelnummer: 272668



### Technische Details

Spanntiefe B in mm	150 mm	Abziehhaken-Spitzentiefe E	7 mm
Spindelgröße mm	M14x1,25 x 175	Abziehhaken-Breite G	7 mm
Außensechskant-Antrieb in mm	16 mm	Spannweite A in mm	120 mm
max. Druckkraft t	1,2	Anzahl Abziehhaken	mit 2 oder 3 Abziehhaken

Abziehhaken-Spitzenhöhe D	7,2 mm	Drehmoment max Nm	30 Nm
Schnellverstellung	nein	Material	Spezial-Werkzeugstahl
Abziehhaken- Gesamttiefe F	17,8 mm		

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm