

PAVOY

Großraum-Falлтürenschränk

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 600 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 405095



PAVOY Großraum-Falлтürenschränk Basis

Großraum-Falлтürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 600 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Falлтür
- Türöffnungswinkel 110 °
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 17 mm verstellbar
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schranktyp	Universalschrank	Türöffnungswinkel	110 °
Türtyp	Falldür	Unterbau	Sockel
Höhe	1000 mm	Material	Stahlblech
Breite	1200 mm	Höhenverstellraster Ebene	17 mm
Tiefe	600 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	abschließbar	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	80 kg	fahrbar	nein
elektrisch leitend	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	51 kg
Schließsystem	Zylinderschloss		

Zubehör

887956



Stahlboden für Großraum-Falldürenschrack, Breite x Tiefe 1200 x 600 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146393



Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch

520197



Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau

664077



Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung