

# Datenblatt

## BenQ GW2270H

54,61 cm / 21.5" VA LED-Display

- Full-HD – 1080p/ 16:9
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Dynamischer Kontrast 20 Mio:1
- Reaktionszeit 5 ms (GtG)
- Flicker Free / Low Blue Light



	Modell : GW2270H
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.LE6LA.TBE / 471875506083 0
<b>Panel</b>	Typ : 54,61 cm / 21,5" Wide (AMVA+ Panel)
	Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full-HD - 1080p / 16:9
	Pixelabstand : 0,248 mm
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 546,1 mm / 476,64 x 268,11 mm
	Max. Farbtiefe : 16,7 Mio.
	Panel : 8 Bit
	Betrachtungswinkel H, V (CR>10) : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 3000:1
	Kontrast (dynamisch) : 20 Mio.:1
	Helligkeit : 250 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 5 ms (GtG)
<b>Eingänge</b>	HDMI Buchse : 2 x HDMI™
	15 Pin D-Sub Buchse : RGB Analog
	Kopfhöreranschluss / Audioanschluss : Ja / Nein
	Eingangsfrequenz H / V : 30 ~ 83 kHz / 50 ~ 76 Hz
<b>Bildkontrollen</b>	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste
	Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation
<b>Extras</b>	Bildqualität : Flicker Free / Low Blue Light
	Sicherung : Kensington Lock
	Halterung VESA : 100 mm x 100 mm
	Neigebereich : -5° / +20° vorn/hinten
<b>Energie</b>	Netzadapter : internes Netzteil
	Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (base on Energy Star) : ≤ 22 W
	Stromsparmmodus : < 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
	Ergonomie : TÜV Bauart, TCO 6.0
	Umwelt : Energy Star 6.0
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto: 4,0 kg
	Gehäusefarbe : Schwarz glänzend
	Größe mit / ohne Fuß (H x B x T) : 400 x 506 x 178 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, VGA-Kabel, Kurzanleitung, CD-Manual
	Garantie und Service: 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 08.09.2015

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters