

## AXOR Citterio E

### Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **36455670**



#### Merkmale

- 2 Verbraucher
- Durchflussmenge oberer Abgang: 21 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9709/ICC


#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung



**AXOR Citterio E**  
**Einhebel-Wannenmischer Unterputz**  
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **36455670**



## Durchflussdiagramm

