

Schrankaufhänger

- ▶ SAH 15
- ▶ Zur Montage im Korpus

Schrankaufhänger SAH 15



- ▶ Zum Anschrauben
- ▶ Für Leisten- und Hakenaufhängung
- ▶ Bei Hakenaufhängung gegen seitliches Abrutschen gesichert
- ▶ Belastbarkeit 30 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- ▶ 3-dimensionale Ausrichtung: Höhe $-2/+9$ mm ,
Tiefe $-2/+18$ mm, seitlich bei Hakenaufhängung ± 6 mm /
seitlich bei Schienenaufhängung ± 7 mm
- ▶ Rückwandversprung (bis Vorderkante Rückwand) min. 15 mm
- ▶ Ausbebehöhe 6 mm
- ▶ Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B, Typ L
- ▶ Stahl verzinkt / Kunststoff weiß

Tiefeneinstellmaß	Bestell-Nr.	VE
SAH 15 T16*	9 208 645	1/25 Set

* Voreinstellung des Hakens, Maß Gehäuse-Rückwand bis Hakenende

Abdeckkappen für SAH 15



- ▶ Zum Aufschieben auf den Schrankaufhänger
- ▶ Kunststoff weiß / Metall vernickelt

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	9 208 646	1/25 Set
vernickelt	9 208 647	1/25 Set