

PRODUKTBLATT

SERIE **TOPTECH S3**



Artikel **8313**
TOPTECH KH S3

NORM - EN ISO 20345:2011, S3 HI-CI-HRO-SRC · ÖNORM Z 1259:2017 · DGUV 112-191

FEATURES



permair® leather
porvair
advanced insole®
3M Scotchlite™
Reflective Material

DUO-SOFT-AKTIV (GUMMI/PUR)

die Spezialsohle für höchste mechanische, thermische und chemische Belastungen. Eine Sohlenschale aus hochwertigem Nitrilkautschuk, kombiniert mit einem Kern aus weichem Polyurethan, ergibt Langlebigkeit, geringes Gewicht, Tragekomfort und weichen Auftritt. Die Ausformung von Profil und die Konstruktion der Lauffläche sorgen für optimale Fersendämpfung, perfekte Abrolligenschaften und sehr gute Rutschsicherheit.



BESCHREIBUNG

OBERLEDER

PERMAIR® LEATHER PROTECTOR, wasserundurchlässiges, atmungsaktives **SPEZIALOBERLEDER**, extrem abriebfest und säurebeständig, Stärke ca. 2,0 mm

GUMMI-PROTEKTOR

aus abriebfestem **NITRILKAUTSCHUK** an der Schuhspitze und im Fersenbereich

FUTTERLEDER

NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm

ZEHENSCHUTZKAPPE

hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe

BRANDSOHLE

ECHTES LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm

FUSSBETT

AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar

SOHLE

DUO-SOFT-AKTIV Sohle (**Gummi-PUR**), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677

NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch

POLYURETHANSCHAUMKERN - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch

hohe Schale gewährt guten Wasserschutz,

hohe Rutschhemmung (SRC), wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI),

kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)

DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE

GRÖSSEN

38 - 49