

MAUL

LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar

- leistungsstarke, kompakte LED-Leuchte
- komfortabel: Stufenlos dimmbar
- platzsparend mit gutem Aktionsradius
- preisattraktives und leistungsstarkes Modell für den semi-professionellen Einsatz
- extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

• Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Leistung: 11W
- Gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh / 1000 h
- Lichtstrom: 1449 Lumen
- Farbtemperatur: 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- Max. Beleuchtungsstärke: 2920 Lux (Messabstand 35 cm)
- Farbwiedergabeindex (Ra): 81
- Lebensdauer: 20.000 Stunden
- Eurostecker-Netzteil

- robuster Metallarm
- dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm)
- Arm um 80° drehbar
- Schalter am Leuchtenkopf
- Kabellänge: 1,7 m

Anwendungsbeispiele:

- hervorragend geeignet für alle Feinarbeiten z. B. in Werkstätten, für Bastler, im Labor oder Kosmetikbereich



LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro




Symbolbild: Leuchtenkopf



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro	Klemmfuß	weiß	11 W	6500 K	220-240 V	E	8205802	62060596