

fetra chariot à plateaux

force 200 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 850 x 500
mm, plateau(x) en bois en hêtre,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5007
bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118614



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux

Force 200 kg


chariot à plateaux

- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- plateau(x) en bois en hêtre
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie





Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	2 pièce
type de chariot	chariot à étagères	rabattable	non
charge	200 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	850 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	500 mm	Ø de roue	160 mm
nombre de plateaux	3 pièce	roulement	roulement rainuré à billes
matériau plateau(x)	bois	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Couleur du plateau	hêtre	disposition des roues	rectangulaire
force plateau	80 kg	surface	finition peinture époxy
alignement de niveaux	droit	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	livraison	démonté
norme européenne	non	garantie	10 années
rehausses	aucune	Poids	34 kg
conducteur d'électricité	non		

Accessoires

119092		frein central pour chariots à dossier, pour plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
225605		protection hygiénique, en film PVC, haute transparence, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, hauteur x largeur x profondeur 1410 x 916 x 49 mm, hauteur de paroi 1110 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225625		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 500 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm