

IDEAL Health purificateur d'air AP 35

Pour dimensions de pièce de 25 - 45 m², pouvoir nettoyant jusqu'à 330 m³/h, filtre à particules/désodorisant contre les odeurs HEPA, commande par élément de commande, avec 6 niveaux de ventilation, niveau sonore de 26 - 55 dB, hauteur x largeur x profondeur 514 x 430 x 275 mm



Numéro d'article: 228022



IDEAL Health Purificateur d'air AP 35

idéal pour des dimensions de pièce de 25 - 45 m²

purificateur d'air

- Pour dimensions de pièce de 25 - 45 m², pouvoir nettoyant jusqu'à 330 m³/h
- Protège contre poussières fines, allergènes, bactéries, virus, aérosols, spores de moisissure, fumée de cigarette, gaz d'échappement et odeurs
- filtre à particules/désodorisant contre les odeurs HEPA
- fonctions : mode automatique à 4 niveaux, mode nuit, mode turbo, mode éco, minuterie, capteurs intelligents
- commande par élément de commande
- avec 6 niveaux de ventilation, niveau sonore de 26 - 55 dB
- hauteur x largeur x profondeur 514 x 430 x 275 mm
- puissance 4 - 30 W
- pour le secteur médical selon la directive VDI 6022

Détails techniques

fournitures de bureau	purificateur d'air	hauteur	514 mm
protection contre	poussières fines, allergènes, bactéries, virus, aérosols, spores de moisissure, fumée de cigarette, gaz d'échappement et odeurs	largeur	430 mm
type de filtre	filtre à particules/désodorisant contre les odeurs HEPA	profondeur	275 mm
pour dimensions de pièce	25-45 m ²	puissance	4-30 W
Pouvoir nettoyant	330 m ³ /h	certification	pour le secteur médical selon la directive VDI 6022
Vitesses de ventilation	6	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12444871
fonction purificateur d'air	mode automatique à 4 niveaux, mode nuit, mode turbo, mode éco, minuterie, capteurs intelligents	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
niveau sonore	26-55 dB	Marque selon le registre allemand	IDEAL Health
commande	élément de commande	Poids	9,2 kg
Adapté aux personnes allergiques	oui		

Accessoires

228025



kit de filtration, pour purificateur d'air, filtre à particules/désodorisant contre les odeurs HEPA