

ZARGES

combiné échelle-escabeau polyvalent

Combimaster Plus X

2 x 8 échelons profilés antidérapants, longueur de lisse 2,42 - 4,1 m, en aluminium

Numéro d'article: 525154



ZARGES Combiné échelle-escabeau polyvalent Combimaster Plus X

combiné échelle-escabeau polyvalent

- accès double face
- 2 x 8 échelons profilés antidérapants
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui jusqu'à env. 4,9 m
- longueur de lisse 2,42 - 4,1 m
- connexion échelons/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 10,1 kg








- selon DIN EN 131
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	combiné échelle-escabeau polyvalent	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	soubassement	pieds d'échelle amovibles
utilisation	double face	exécution échelle	à deux parties
longueur de longeron	2,42-4,1 m	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
hauteur de travail comme échelle	4,9 m	protection contre l'écartement	oui
Hauteur d'escabeau	2,27 m	étrier de sécurité	non
nombre d'échelons	2 x 8	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés antidérapants	norme	DIN EN 131
Largeur de la poutre	800 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	10,1 kg

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE