

Termékinformációk

03 07 180

Kombinált fogó

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett



Általános

Cikkszám	03 07 180
EAN	4003773015314
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	285 g
Méreték	180 x 65 x 31 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,4 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 12,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm ²
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk