

Broszura informacyjna

30 21 140

- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, półokrągłe szczęki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	30 21 140
EAN	4003773042433
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	95 g
Wymiary	140 x 54 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	8,0 mm
Szerokość końcówki (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Długość szczęki (L3)	42,0 mm
Szerokość główki (W3)	15,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych