


Termékinformációk

46 11 G1

Seeger-gyűrű fogó

Fogógyűrűkhöz (tengelyek)

- Markoló fogók rászerezéséhez Ø 1,5 - 4 mm-es tengelyeken
- Nyitórugóval
- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM Ø

Általános	
Cikkszám	46 11 G1
EAN	4003773031062
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	85 g
Méret	140 x 65 x 11 mm
Műszaki jellemzők	
Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 4 – 7 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 1,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk