

Information produit

83 60 015

Clé serre-tubes en S

Avec réglage rapide

DIN 5234

- Ergot de protection évitant les pincements
- Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce
- Économie d'effort par autoblocage
- Pas de dérèglement intempestif des poignées de la pince
- Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture
- Résistance à l'effort maximale par traitement thermique intégral des poignées
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	83 60 015
EAN	4003773075677
Pince	revêtement poudre, rouge
Poids	1.470 g
Dimensions	420 x 84 x 28 mm
Norme	DIN 5234
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Écartement	60 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 2 3/8
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 60 mm
Capacité pour écrous, ouverture	60 mm
Diamètre intérieur en pouces	Ø 1 1/2 pouces
Diamètre intérieur du tube	37,5 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



