

## Información sobre productos

# 97 52 20

## Alicate para crimpar terminales

Modelo corto

- Máxima calidad de crimpado gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de bloqueo forzado (desbloqueable)
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Transmisión óptima de fuerza gracias a la acción de palanca para reducir fatiga en el trabajo
- Buen manejo gracias a la inclinación en 20° de la cabeza, poco peso y diseño corto
- Acero eléctrico de calidad especial al cromo vanadio, templado al aceite



### Información general

Núm. de artículo	97 52 20
EAN	4003773026853
Alicate	bruñido
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	380 g
Dimensiones	195 x 77 x 20 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Aplicación	terminales coaxiales, BNC y TNC para RG 58; 59; 62; 71; 223
Núm. de posiciones de crimpaje	3
Capacidad SW mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Conectores (diámetro)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

