

Bauer bac de rétention mobile

pour 1 fût de 200 litres, volume de rétention 200 l, hauteur x largeur x profondeur 615 x 800 x 800 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, poignée, en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 104841



Bauer Bac de rétention mobile





bac de rétention mobile

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour 1 fût de 200 litres
- volume de rétention 200 l
- hauteur x largeur x profondeur 615 x 800 x 800 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, poignée
- en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, 1 roulette pivotante à frein













type de stockage de produits dan	bac de rétention	surface	laqué
type de bac de rétention	bac de rétention mobile	couleur	orangé jaune // RAL2000
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis
volume de rétention	200 l	matériau de caillebotis	acier
capacité	1 fût de 200 litres	surface de caillebotis	galvanisé
entreposage	vertical	rehausses	poignée
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
hauteur	615 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur	800 mm	roulant	oui
profondeur	800 mm	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
matériau	acier	Poids	68 kg

Accessoires

522632		soutirage de fûts, pour fût 1 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 355 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522633		soutirage de fûts, pour fût 2 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 755 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522634		soutirage de fûts, pour fût 3 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 1155 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522635		soutirage de fûts, pour 1 fût de 200 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 540 x 775 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène

504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm