

## **bott** **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 900 x 650 x 525 mm, 6 lade(n), met lade voor normale belastingen, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

**Artikelnummer: 125143**



## **bott Ladekast cubio**

### **Stationair**

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 650 x 525 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 3x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- met lade voor normale belastingen
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010





## Technische details

meubeltype	kast	uittrekbare lade	100 %
type kast	ladekast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
hoogte	900 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	650 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	525 mm	uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade
kast uitrusting	lades	soort uittrekking	lade voor normale belastingen
laden aantal	6 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	3x100 mm/2x150 mm/1x200 mm	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
fronthoogte 100 mm	3 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 150 mm	2 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 200 mm	1 stuks	verrijdbaar	nee
draagvermogen lade	75 kg	gewicht	72,2 kg
uittrekrail lade	kogelgelagerd		

## Gerelateerde Producten

125770		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125771		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125772		5-punts sluitsysteem, voor ladekast
125774		elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast
126253		gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126254		gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126255		opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126256		etiketlijst, voor ladekast
126258		freeshoulder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126259		freeshoulder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs

126260		freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126261		freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126262		freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126263		freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126264		freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126265		freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126280		schuimstofelement, passend voor laden BxD 650 x 525 mm, hoogte x breedte x diepte 27 x 525 x 400 mm, voor handmatig op maat snijden, van polyethyleen in antraciet/rood
126293		bak, 9 bakken (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm, 4 x B 33 mm) + 18 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 650 x 525 mm