

Schake greppelbrug

lengte x breedte 1700 x 1000 mm,
draagvermogen 150 kg/m², trede
van zuiver hout met antisliplaag,
weerbestendig geïmpregneerd

Artikelnummer: 150124



Schake Greppelbrug met buisstalen leuning

greppelbrug

- geschikt voor buiten
- lengte x breedte 1700 x 1000 mm
- draagvermogen 150 kg/m²
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- trede van zuiver hout met antisliplaag, weerbestendig geïmpregneerd
- uitgerust met oprijplaat en uitneembare zijleuningen
- Voldoet aan de voorschriften van ZTV-SA



Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	oppervlak onderstel	verzinkt	
	afzetsysteem	greppelbrug	materiaal voetplaat	zuiver hout
plaats van toepassing	buiten	oppervlak trede	antislip, geïmpregneerd	

lengte	1700 mm	greppelbrug uitrusting	oprijplaat, uitneembare zijleuningen
breedte	1000 mm	norm	voorschriften uit ZTV-SA
draagvermogen	150 kg/m ²	gewicht	53,96 kg
materiaal onderstel	staal		

Dit past ook bij ...

221168		dispenser voor oordoppen, uitrusting: vulstandmeter, van ABS in blauw
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit