

## Rollcart trapsteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set,  
draagvermogen 150 kg, steekplaat  
breedte x diepte 250 x 250 mm,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, wielen met TPE-  
banden

Artikelnummer: 158317



## Rollcart 3 ster trappensteekwagen

### Draagvermogen 150 kg

trapsteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte x diepte 1200 x 430 x 630 mm
- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 250 x 250 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met dubbele beugelgreep
- wielen met TPE-banden
- wiel Ø 160 mm
- wielnaaf met groefkogellager

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type kar	trapsteekwagen	wiel-ø	160 mm
draagvermogen	150 kg	wiellager	groefkogellager
breedte schep	250 mm	veiligheidsgreep	nee

diepte schep	250 mm	hoogte	1200 mm
set sterwielen	3 sterren	breedte	430 mm
materiaal	staal	diepte	630 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	gewicht	17,5 kg